

Garant**CNMG 120412, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250160 HB7035-1
GTIN	4045197873897
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120412 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 8 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 8 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui