

3M Scotch-Brite™

**Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 60 vnt. ritinys Multiflex, 100×200 mm, Neaustinio audinio struktūra: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

556150 1000

GTIN

3134375314954

Produktų klasė

53M

**Aprašymas****Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu. Rankinio šlifavimo lapeliai iš lanksčios abrazyvinės neaustinės medžiagos.

**Privalumai:**

- **Prisitaiko prie ruošinio formos.**
- **Atvira struktūra mažina užsinešimą ir šilumos išsiskyrimą.**
- **Tolygus, atgaminamas užbaigimas.**
- **Sausam ir drėgnam apdirbimui.**
- **Be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių.**

**Paskirtis:**

Rankiniam valymui ir užbaigimui, idealus pakaitalas vilnioniams poliravimo lapeliams. **Glotnus / ypač glotnus:** jautrių paviršių valymui, nežymių brėžių ant metalų išlyginimui. Taip pat tinka siekiant išgauti glotnų / labai glotnų brūkšninį matinį paviršių ant plieno ir spalvotųjų metalų.

**Tiekimo sudėtis:**

Ritins su 60 vnt. perforuotų nuplėšiamų rankinio šlifavimo lapelių.

**Techninis aprašymas**

Neaustinio audinio struktūra	1000
Grūdėtumo palyginimas	600 - 1000
Smulkumo laipsnis	I. glotnus
Spalva	pilka
3M pavadinimas	MX
Modelis	S Ultra Fine
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Plotis	100 mm
Ilgis	200 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×200 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		

Uni	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka
sausasis	tinka

---

**Priedai**

Įtvaras	556030
Lapelių laikiklis	556020