

**Garant**
**CNMG 160608, Rūšis: HB7035-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250168 HB7035-1
GTIN	4045197873934
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMG 160608 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

### Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	SM
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 8 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	HB7035-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui