

Garant
CNMG 160616, Rūšis: HB7035-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250172 HB7035-1
GTIN	4045197873972
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160616 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 8 mm

 Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 8 mm
Kampo spindulys	1,6 mm
Drožlialaužis	SM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	HB7035-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui