

Garant
CNMG 160616, Rūšis: HB7035-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250338 HB7035-1
GTIN	4045197873989
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160616 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SG

 Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 8 mm

 Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 8 mm
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	HB7035-1
Kampo spindulys	1,6 mm
Drožlialaužis	SG
Pagrindinis naudojimas	P

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui