

**HOLEX****Neaust. medž. ritinys, 100 mm × 10 m, Neaustinio audinio struktūra: 280**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	556110 280
GTIN	4045197527509
Produktų klasė	52M

## Aprašymas

### Modelis:

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

### Privalumai:

- **Prisiderina prie detalės formos.**
- **Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.**
- **Tolygus užbaigimas.**
- **Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.**
- **Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.**

### Paskirtis:

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuoekliu. **Vidutinis / pusiau glotnus:** universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; rupiai šlifuoatų arba šepėčiais nuvalytų paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.

## Techninis aprašymas

Neaustinio audinio struktūra	280
Spalva	raudona

Smulkumo laipsnis	vidutinio smulkumo
Grūdėtumo palyginimas	280 - 360
Modelis	A Very Fine
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Veleno plotis	100 mm
Rulono ilgis	10 m
Produkto pavadinimo požymis	100 mm × 10 m
Produkto rūšis	Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys.

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

---

**Priedai**

Įtvaras	556030
Lapelių laikiklis	556020