

**Garant****CNMG 190616, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250174 HB7035-1
GTIN	4045197873996
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 190616 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 8 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas

Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui