

Garant
CNMG 190616, Rūšis: HB7035-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250341 HB7035-1
GTIN	4045197874009
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 190616 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1
 Drožlialaužis: SG
 Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 8 mm
 Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Kietlydinys	HB7035-1
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	SG
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 8 mm

Kampo spindulys	1,6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui