

**Garant****CNMG 190624, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250176 HB7035-1
GTIN	4045197874016
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 190624 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 8 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7035-1
Kampo spindulys	2,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 8 mm

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui