

Garant**CNMG 190624, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250343 HB7035-1
GTIN	4045197874023
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 190624 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 8 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7035-1
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SG
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 8 mm
Kampo spindulys	2,4 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui