

**Garant****CNMM 120408, Rūšis: HB7035-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250452 HB7035-1
GTIN	4045197874030
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMM 120408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1  
Drožlialaužis: SR  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Pastūma  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Kietlydinys	HB7035-1
Pjūvio gylis $a_p$	2 - 10 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SR

Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui