

Garant**CNMM 160612, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250458 HB7035-1
GTIN	4045197874054
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 160612 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1
Drožlialaužis: SR
Pjūvio gylis a_p : 2 - 10 mm
Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SR
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	2 - 10 mm
Kampo spindulys	1,2 mm

Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui