

**Garant****DC.T 070202, Rūšis: HB7035-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260351 HB7035-1
GTIN	4045197874092
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

DCMT 070202 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,2 mm/aps,

Kietlydinys	HB7035-1
Drožlialaužis	SS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui