

Garant**DC.T 070202, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260449 HB7035-1
GTIN	4045197874108
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7035-1
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui