

**Garant**
**DC.T 070204, Rūšis: HB7035-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260353 HB7035-1
GTIN	4045197874115
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

DC.T 070204 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

### Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SS
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kietlydinys	HB7035-1
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui