

Garant**DC.T 070204, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260452 HB7035-1
GTIN	4045197874122
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 070204 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Drožlialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui