

3M Scotch-Brite™

Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 158×224 mm, Neaustinio audinio struktūra: 400**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	556000 400
GTIN	4001895758690
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

Privalumai:

- **Prisiderina prie detalės formos.**
- **Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.**
- **Tolygus užbaigimas.**
- **Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.**
- **Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.**

Paskirtis:

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuoekliu. **Glotnus / ypač glotnus:** jautrių paviršių valymui, nežymių brėžių ant metalų išlyginimui. Taip pat tinka padaryti glotnų / labai glotnų brūkšninį matinį paviršių ant plieno ir spalvotųjų metalų.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	glotnus
Spalva	pilka
Neaustinio audinio struktūra	400
Grūdėtumo palyginimas	400 - 600
3M pavadinimas	WR-SH
Modelis	S Super Fine

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Plotis	158 mm
Ilgis	224 mm
Produkto pavadinimo požymis	158×224 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Lapelių laikiklis	556020
Įtvaras	556030