

Garant**DC.T 11T304, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260359 HB7035-1
GTIN	4045197874153
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T304 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SS
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui