

Garant**DC.T 11T304, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260462 HB7035-1
GTIN	4045197874160
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T304 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm

Kietlydinys	HB7035-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui