

Garant**DNMG 110404, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250752 HB7035-1
GTIN	4045197874207
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110404 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

Pastūma f: 0,2 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Drožlialaužis	SM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,

Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui