


Garant**DNMG 110408, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250654 HB7035-1
GTIN	4045197874214
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	SS
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui