

**Garant****DNMG 110408, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250754 HB7035-1
GTIN	4045197874221
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 110408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	SM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7035-1

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui