


Garant**DNMG 150604, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250658 HB7035-1
GTIN	4045197874238
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150604 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	SS
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui