

Garant**DNMG 150608, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250762 HB7035-1
GTIN	4045197874269
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150608 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

Pastūma f: 0,2 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Drožlialaužis	SM

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui