

Garant
DNMG 150608, Rūšis: HB7035-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250862 HB7035-1
GTIN	4045197874276
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150608 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1
 Drožlialaužis: SG
 Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mm
 Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Kietlydinys	HB7035-1
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm

Drožlialaužis	SG
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui