

Garant**DNMG 150612, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250764 HB7035-1
GTIN	4045197874283
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150612 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

Pastūma f: 0,2 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035-1
Drožlialaužis	SM
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui