

**Garant****DNMG 150612, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250864 HB7035-1
GTIN	4045197874290
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 150612 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	1,2 mm
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SG
Kietlydinys	HB7035-1
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui