

Garant
KNUX 160405R, Rūšis: HB7035-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251030 HB7035-1
GTIN	4045197874306
Produktų klasė	21G

Aprašymas

KNUX 160405R HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

 Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Kietlydinys	HB7035-1
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,5 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Drožlialaužis	SM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160405R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui