

Garant
KNUX 160405L, Rūšis: HB7035-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251072 HB7035-1
GTIN	4045197874337
Produktų klasė	21G

Aprašymas

KNUX 160405L HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SG

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 3,2 mm

 Pjūvio gylis a_p : 1 - 6 mm

 Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	SG
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužio laiptelio matmuo	3,2 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Pjūvio gylis a_p	1 - 6 mm
Kampo spindulys	0,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160405L
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui