

Garant**KNUX 160410R, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251036 HB7035-1
GTIN	4045197874344
Produktų klasė	21G

Aprašymas

KNUX 160410R HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	1 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Drožlialaužis	SM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160410R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui