

**Garant**
**KNUX 160410L, Rūšis: HB7035-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251038 HB7035-1
GTIN	4045197874351
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

KNUX 160410L HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	1 mm
Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7035-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160410L
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui