


Garant**SCMT 09T304, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260742 HB7035-1
GTIN	4045197874405
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui