

**Garant****SC. T 09T304, Rūšis: HB7035-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260762 HB7035-1
GTIN	4045197874412
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

SC. T 09T304 HB7035-1 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

## Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7035-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	SM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas

Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui