


**Garant****SCMT 09T308, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260744 HB7035-1
GTIN	4045197874429
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SCMT 09T308 HB7035-1 Kampo spindulys: 0,8 mm  
Kietlydinys: HB7035-1  
Drožlialaužis: SS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Drožlialaužis	SS
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui