

**Garant****SCMT 09T308, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260763 HB7035-1
GTIN	4045197874436
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SCMT 09T308 HB7035-1 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7035-1
Drožlialaužis	SM

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui