

Garant**SC.T 120408, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260766 HB7035-1
GTIN	4045197874450
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SC.T 120408 HB7035-1 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	SM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui