


**Garant****SNMG 120404, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251142 HB7035-1
GTIN	4045197874467
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 120404 HB7035-1 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min

Kietlydinys	HB7035-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui