


Garant**SNMG 120404, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251222 HB7035-1
GTIN	4045197874474
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120404 HB7035-1 Kampo spindulys: 0,4 mm
Kietlydinys: HB7035-1
Drožlialaužis: SM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui