


**Garant**
**SNMG 120408, Rūšis: HB7035-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	251144 HB7035-1
GTIN	4045197874481
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

SNMG 120408 HB7035-1 Kampo spindulys: 0,8 mm  
 Kietlydinys: HB7035-1  
 Drožlialaužis: SS  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Drožlialaužis	SS
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	HB7035-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui