

**Garant****SNMG 120408, Rūšis: HB7035-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251324 HB7035-1
GTIN	4045197874504
Produktų klasė	21G

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Drožlialaužis	SG
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035-1
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 9 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui