

Garant**SNMG 120412, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251326 HB7035-1
GTIN	4045197874528
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 9 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Drožlialaužis	SG
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120412

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui