

**Garant**
**SNMG 150608, Rūšis: HB7035-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251230 HB7035-1
GTIN	4045197874535
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 150608 HB7035-1 Kampo spindulys: 0,8 mm  
 Kietlydinys: HB7035-1  
 Drožlialaužis: SM  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma $f$	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 6 mm
Drožlialaužis	SM

Kietlydinys	HB7035-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui