

Garant**SNMG 150612, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251232 HB7035-1
GTIN	4045197874542
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 150612 HB7035-1 Kampo spindulys: 1,2 mm
Kietlydinys: HB7035-1
Drožlialaužis: SM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 6 mm
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035-1

Drožlialaužis	SM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui