

Garant**SNMG 150612, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251330 HB7035-1
GTIN	4045197874559
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 150612 HB7035-1 Kampo spindulys: 1,2 mm
Kietlydinys: HB7035-1
Drožlialaužis: SG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 9 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 9 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	SG
Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui