

**Garant****SNMG 190612, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251236 HB7035-1
GTIN	4045197874573
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 190612 HB7035-1 Kampo spindulys: 1,2 mm  
Kietlydinys: HB7035-1  
Drožlialaužis: SM  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 6 mm
Pastūma $f$	0,15 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035-1

Drožlialaužis	SM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 190612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui