


Garant**SNMG 190616, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251238 HB7035-1
GTIN	4045197874580
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 190616 HB7035-1 Kampo spindulys: 1,6 mm
Kietlydinys: HB7035-1
Drožlialaužis: SM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui