


**Garant****SNMM 120412, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251386 HB7035-1
GTIN	4045197874610
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	2 - 12 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035-1
Drožlialaužis	SR
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMM 120412

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui