


Garant
SNMM 150616, Rūšis: HB7035-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	251390 HB7035-1
GTIN	4045197874627
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMM 150616 HB7035-1 Kampo spindulys: 1,6 mm
 Kietlydinys: HB7035-1
 Drožlialaužis: SR
 Pjūvio gylis a_p : 2 - 12 mm
 Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	2 - 12 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P

Drožlialaužis	SR
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMM 150616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui