


**Garant****SNMM 190624, Rūšis: HB7035-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251394 HB7035-1
GTIN	4045197874634
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

SNMM 190624 HB7035-1 Kampo spindulys: 2,4 mm  
Kietlydinys: HB7035-1  
Drožlialaužis: SR  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Pastūma  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	2 - 12 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Kampo spindulys	2,4 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma $f$	0,4 - 1,2 mm/aps,
Drožlialaužis	SR

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMM 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui