

**Garant****TC. T 110202, Rūšis: HB7035-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260980 HB7035-1
GTIN	4045197874658
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

TC. T 110202 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

### Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui